

PLANOLITH**Table de mesure de précision universelle, grand modèle granit, Longueur table: 400mm****Données de commande**

N° commande	442570 400
GTIN	2050001051141
Classe d'article	46H

Description**Exécution:**

Surface de mesure rodée au diamant avec précision. Structure extrêmement rigide et massive. Granit naturel de haute précision.

Avec une **rainure en T sur le chant arrière, pour le déplacement et le serrage de la colonne**, avec réglage fin de la hauteur et du bras horizontal, tige de mesure chromée. Support pour comparateur \varnothing 8 mm.

Planéité $\leq 3 \mu\text{m}$.

Remarque(s):

Attention: la livraison s'effectue en **port dû**.

Description technique

Poids	44 kg
Porte-à-faux	300 mm
Largeur socle	300 mm
Longueur socle	400 mm

Ø colonne	35 mm
Hauteur de mesure maximale	400 mm
Norme	DIN 876
Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant
Etalonnage	D1
Type de produit	Tables de mesure

Services

Etalonnage Tables de mesure Dimension max. de la table 400X400 mm	024580 400X400
---	----------------