

Mitutoyo**Trusquin vertical de précision, Hauteur traçage: 200mm****Données de commande**

N° commande	443500 200
GTIN	4946368091303
Classe d'article	44A

Description**Exécution:**

Base solide avec semelle rectifiée, **règle trempée et rectifiée**. Tous les éléments de lecture sont chromés mats. Graduation de qualité. Avec réglage fin. Bordures de règle en légère saillie pour empêcher le coulisseau d'endommager la graduation. Le point zéro et la pointe à tracer sont ajustés sur la base du pied du trusquin (possibilité de tracer à partir de «0»). Les cotes sur dessin peuvent ainsi être transcrites directement sans erreur de calcul. Pointe à tracer en **carbure rapporté**.

Description technique

Section règle	20×6 mm
Hauteur traçage	200 mm
Surface base, largeur	65 mm
Surface base, longueur	100 mm
Etalonnage	E1
Vernier	1/50 mm

Erreur admissible	0,03 mm
Norme	Norme usine
Méetrologie	analogique
Type de produit	Trusquin vertical

Services

Etalonnage Trusquins verticaux Plage de mesure maximale 300 mm	024630 300
Etalonnage DAkkS Trusquins verticaux Plage de mesure maximale 300 mm	024640 300

Accessoires

Pointe à tracer de rechange, en carbure rapporté Pour hauteur traçage 200 mm	443510 200
--	------------