

**Jauge de profondeur, Plage de mesure: 800mm****Données de commande**

N° commande	418000 800
GTIN	4045197203618
Classe d'article	41Z

Description**Exécution:**

Règle de mesure et vernier avec graduations proprement gravées. Surfaces de mesure finement rectifiées. Vernier chromé mat.

Livraison:

A partir de la réf. 500 en coffret.

Description technique

Epaulement de mesure b	13 mm
Epaulement de mesure a	10 mm
Graduation	1/20 mm
Plage de mesure	0 - 800 mm
Longueur vernier	39 mm
Longueur semelle	250 mm
Section de la règle	20×5 mm
Emballage	Boîte robuste
Ecart de mesure E MPE	±0,12 mm
Norme	ISO 13385
Méetrologie	analogique

Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempe
Étalonnage	A1
Type de produit	Jauge de profondeur

Services

Étalonnage Pieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 1000 mm	021000 1000
Étalonnage DAkkS Pied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 1000 mm	021010 1000