

**Table de mesure universelle, Longueur table: 180mm****Données de commande**

N° commande	442940 180
GTIN	4030234000114
Classe d'article	46K

**Description****Exécution:**

Socle en fonte robuste; plateau de mesure rectangulaire. Surface du plateau de mesure trempée et rectifiée avec précision, avec rainures. Colonne robuste trempée et chromée dur avec filetage à pas rapide et écrou de réglage. Bras trempé et chromé dur réglable horizontalement pour comparateurs ou indicateurs de précision. Support de fixation Ø 8 mm interchangeable (10 h7 sur demande).

**Planéité ≤ 16 µm.**

**Description technique**

Longueur socle	180 mm
Porte-à-faux	180 mm
Ø bras transversal	22 mm
Ø colonne	35 mm
Poids	13 kg
Largeur socle	98 mm

Hauteur de mesure maximale	180 mm
Norme	Norme usine
Etalonnage	D1
Type de produit	Tables de mesure

### Services

Etalonnage Tables de mesure Dimension max. de la table 400X400 mm	024580 400X400
---	----------------