


**Banc de contrôle de concentricité RPGR, Pour Ø pièce max.: 240mm****Données de commande**

N° commande	443230 240
GTIN	2050001698810
Classe d'article	46L

Description**Exécution:**

Plaque de base trempée et rectifiée, logement de palier en aluminium haute résistance. Disques de roulement mobiles et très résistants, dont un réglable pour les pièces de diamètre différent (max. 60 mm). Pour une utilisation correcte, un support articulé **supplémentaire** pour fixer un comparateur ou un indicateur à levier est **nécessaire**.

Utilisation:

Contrôle de la planéité et de la concentricité de pièces de révolution de Ø 240mm max.

Précision:

Précision de concentricité **0,002 mm**.

Livraison:

Plaque de base avec 2 disques de roulement, dont 1 réglable en hauteur (sans support articulé ni comparateur).

Accessoire(s):

Support articulé avec tasseau en T 443295.

Description technique

Largeur plaque de base	200 mm
Longueur plaque de base	600 mm
Pour Ø pièce max.	240 mm
Poids	30 kg

Largeur tasseau en T H7	10 mm
Type de produit	Appareil de mesure de la concentricité et de la planéité

Accessoires

Support articulé avec tasseau en T Rayon d'action 200 mm	443295 200
Support articulé avec tasseau en T Rayon d'action 130 mm	443295 130