

Mitutoyo**Trusquin vertical de précision, Hauteur traçage: 300mm****Données de commande**

N° commande	443500 300
GTIN	4946368096223
Classe d'article	44A

Description**Exécution:**

Base solide avec semelle rectifiée, **règle trempée et rectifiée**. Tous les éléments de lecture sont chromés mats. Graduation de qualité. Avec réglage fin. Bordures de règle en légère saillie pour empêcher le coulisseau d'endommager la graduation. Le point zéro et la pointe à tracer sont ajustés sur la base du pied du trusquin (possibilité de tracer à partir de «0»). Les cotes sur dessin peuvent ainsi être transcrites directement sans erreur de calcul. Pointe à tracer en **carbure rapporté**. Avec règle ajustable.

Description technique

Hauteur traçage	300 mm
Section règle	28×9 mm
Etalonnage	E1
Surface base, longueur	135 mm
Surface base, largeur	91 mm
Vernier	1/50 mm

Erreur admissible	0,04 mm
Norme	Norme usine
Méetrologie	analogique
Type de produit	Trusquin vertical

Services

Etalonnage Trusquins verticaux Plage de mesure maximale 300 mm	024630 300
Etalonnage DAkkS Trusquins verticaux Plage de mesure maximale 300 mm	024640 300

Accessoires

Pointe à tracer de rechange, en carbure rapporté Pour hauteur traçage 300 mm	443510 300
--	------------