


PLANOLITH**Table de mesure de précision universelle granit, Longueur table: 260mm****Données de commande**

N° commande	442550 260
GTIN	2050001037046
Classe d'article	46H

Description**Exécution:**

Surface de mesure rodée au diamant avec précision. Structure extrêmement rigide et massive. Granit naturel haute précision.

Colonne chromée avec filetage à pas rapide pour réglage grossier du bras horizontal. Le bras de mesure fixe est muni d'un **dispositif de réglage parallèle fin**. Support pour comparateurs et indicateurs de précision Ø8mm.

Planéité $\leq 2 \mu\text{m}$.

Description technique

Largeur socle	140 mm
Hauteur de mesure maximale	200 mm
Ø colonne	35 mm
Largeur surface de mesure	140 mm
Longueur surface de mesure	200 mm
Poids	9,5 kg

Porte-à-faux	120 mm
Longueur socle	260 mm
Norme	DIN 876
Etalonnage	D1
Type de produit	Tables de mesure

Services

Etalonnage Tables de mesure Dimension max. de la table 400X400 mm	024580 400X400
---	----------------