



Jauge de profondeur, Plage de mesure: 200mm



Données de commande

N° commande	418300 200
GTIN	4045197203649
Classe d'article	41Z

Description

Exécution:

Règle de mesure et vernier chromés mats. Vernier réglable. Graduation à fort contraste.

Surfaces de mesure et d'appui finement rodées. Possibilité d'obtenir des longueurs de semelles plus importantes grâce à des semelles supplémentaires (418744).

Accessoire(s):

Semelles supplémentaires 418744 (180 – 320 mm).

Description technique

Plage de mesure	0 - 200 mm
Graduation	1/20 mm
Longueur semelle	100 mm
Section de la règle	11×4 mm
Longueur vernier	39 mm
Emballage	Etui
Ecart de mesure E MPE	±0,05 mm
Norme	ISO 13385
Méetrologie	analogique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trepé

Étalonnage	A1
Type de produit	Jauge de profondeur

Services

Étalonnage Pieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021000 200
Étalonnage DAkkS Pied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021010 200

Accessoires

Semelle supplémentaire, seule Longueur semelle 180 mm	418744 180
Semelle supplémentaire, seule Longueur semelle 320 mm	418744 320
Semelle supplémentaire, seule Longueur semelle 260 mm	418744 260