



Banc de contrôle de concentricité avec surface de mesure rectifiée sans comparateur, Hauteur pointe: 75mm



Données de commande

N° commande	443000 75
GTIN	4030234000176
Classe d'article	46K

Description

Exécution:**Support de mesure:**

Avec réglage fin et trou de montage 8 H7. Le bras horizontal est réglable en hauteur et dans n'importe quel sens.

Poupées:

Mobiles. Poupée gauche avec pointe fixe, poupée droite avec pointe montée sur ressort.

Banc de mesure:

Rectifié avec précision, avec 2 rainures en T. Pour mise en place des poupées (tolérance H7) ou du support de mesure.

Planéité suivant DIN 876/1.**Utilisation:**

Pour la mesure de la concentricité et de la planéité et le contrôle comparatif du parallélisme et du diamètre.

Livraison:

Banc de mesure, support de mesure. Poupées mobiles avec supports en V (90°) permettant la vérification de pièces sans trou de centrage ou trop longues (\varnothing max. des pièces = 20 mm).

Description technique

Hauteur totale sans support	150 mm
Alignement ou hauteur à niveau des poupées	$\pm 0,01$ mm

Long. bras transversal	60 mm
Hauteur de colonne	150 mm
Largeur plaque de base	110 mm
Largeur tasseau en T H7	10 mm
Ø colonne	16 mm
Poids	12 kg
Distance maximale entre pointes	350 mm
Ø bras transversal	16 mm
Ø fourreaux	16 mm
Longueur plaque de base	500 mm
Hauteur pointe	75 mm
Etalonnage	Prix sur demande
Charge admissible maximale par paire	10 kg
Type de produit	Appareil de mesure de la concentricité et de la planéité

Accessoires

Paire de poupées mobiles réglables en hauteur Pour Ø pièce max. 32 mm	443050 32
Support articulé avec tasseau en T Rayon d'action 200 mm	443295 200
Support articulé avec tasseau en T Rayon d'action 130 mm	443295 130
Paire de poupées mobiles pour Hauteur pointe 50/75 mm	443160 50/75