


PLANOLITH**Table de mesure de précision universelle granit, Longueur table: 300mm****Données de commande**

N° commande	442550 300
GTIN	2050001037053
Classe d'article	46H

Description**Exécution:**

Surface de mesure rodée au diamant avec précision. Structure extrêmement rigide et massive. Granit naturel haute précision.

Colonne chromée avec filetage à pas rapide pour réglage grossier du bras horizontal. Le bras de mesure fixe est muni d'un **dispositif de réglage parallèle fin**. Support pour comparateurs et indicateurs de précision Ø8mm.

Planéité $\leq 2 \mu\text{m}$.

Description technique

Largeur surface de mesure	200 mm
Longueur surface de mesure	240 mm
Largeur socle	200 mm
Ø colonne	35 mm
Longueur socle	300 mm
Porte-à-faux	120 mm

Poids	13 kg
Hauteur de mesure maximale	200 mm
Norme	DIN 876
Etalonnage	D1
Type de produit	Tables de mesure

Services

Etalonnage Tables de mesure Dimension max. de la table 400X400 mm	024580 400X400
---	----------------