



Petite table de mesure Céramique, Type: 50



Données de commande

N° commande	442917 50
GTIN	4030234000282
Classe d'article	46K

Description

Exécution:

Socle robuste en fonte avec colonne de mesure stable et support de comparateur rigide. Support de comparateur \varnothing 8 mm.

Plateau en céramique de haute qualité. Al_2O_3 99,7 % rodé. $R_a \leq 0,1 \mu\text{m}$. **Planéité $\leq 1 \mu\text{m}$** avec plateau rond.

Description technique

\varnothing colonne	22 mm
Poids	2,3 kg
Porte-à-faux	49 mm
Hauteur de mesure maximale	100 mm
\varnothing socle	50 mm
Hauteur totale	200 mm
Norme	DIN 876/00

Etalonnage	D1
Type de produit	Tables de mesure

Services

Etalonnage Tables de mesure Dimension max. de la table 400X400 mm	024580 400X400
---	----------------