


**PLANOLITH****Table de mesure de précision universelle granit avec revêtement céramique,  
Longueur table: 260mm****Données de commande**

N° commande	442560 260
GTIN	2050001048066
Classe d'article	46H

**Description****Exécution:**

Surface de mesure rodée au diamant avec précision. Structure extrêmement rigide et massive. Granit naturel de haute précision.

Colonne chromée avec filetage à pas rapide pour réglage grossier du bras horizontal. Le bras de mesure fixe est muni d'un **dispositif de réglage parallèle fin**. Support pour comparateurs et indicateurs de précision Ø8mm.

**Planéité ≤ 2 µm.**

Avec revêtement céramique extrêmement résistant à l'usure (10× plus dur que le granit).

**Utilisation:**

Comme table de mesure universelle particulièrement stable et précise, pour tous types de mesure, notamment pour les mesures de parallélisme.

**Description technique**

Longueur socle	260 mm
Ø colonne	35 mm
Hauteur de mesure maximale	200 mm

Porte-à-faux	120 mm
Largeur surface de mesure	140 mm
Longueur surface de mesure	200 mm
Largeur socle	140 mm
Poids	9,5 kg
Norme	DIN 876
Etalonnage	D1
Type de produit	Tables de mesure

### Services

Etalonnage Tables de mesure Dimension max. de la table 400X400 mm	024580 400X400
---	----------------