



Jauge de profondeur à butée, Plage de mesure: 200mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 418500 200 |
| GTIN | 4045197203694 |
| Classe d'article | 41Z |

Description

Exécution:

Vernier chromé mat. Règle de mesure et vernier avec graduations proprement gravées. Règle de mesure incurvée et étroite avec graduation sur les deux bords. **Utilisables également comme jauge de profondeur** normale en retournant la règle de mesure. Surfaces de mesure finement rectifiées.

Livraison:

Réf. 500L dans un coffret.

Description technique

| | |
|-----------------------|------------|
| Longueur vernier | 39 mm |
| Section de la règle | 8×3 mm |
| Dim. butée b | 5 mm |
| Longueur semelle | 100 mm |
| Dim. butée a | 20 mm |
| Graduation | 1/20 mm |
| Plage de mesure | 0 - 200 mm |
| Emballage | Etui |
| Ecart de mesure E MPE | ±0,05 mm |
| Norme | ISO 13385 |

| | |
|-------------------|------------------------|
| Métrologie | analogique |
| Matériau | Acier inoxydable, INOX |
| Toutes les pièces | trempé |
| Étalonnage | A2 |
| Type de produit | Jauge de profondeur |

Services

| | |
|---|------------|
| Étalonnage DAkkSJauge de profondeur à crochet Plage de mesure maximale 200 mm | 021230 200 |
| ÉtalonnageJauge de profondeur à butée Plage de mesure maximale 200 mm | 021220 200 |