



Jauge de profondeur universelle numérique, Plage de mesure: 300mm



Données de commande

N° commande	418770 300
GTIN	2050001670854
Classe d'article	46P

Description

Exécution:

Jauge de profondeur universelle avec touches de mesure interchangeables. Pour la mesure de gorges, rainures, cavités, épaulements, etc. Surfaces de mesure finement rodées.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Jauge de profondeur, touche de mesure jumelée 418772 réf. A,1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 498948. Touches de mesure 418772. Semelles 418774.

Description technique

Interface	Port USB
Interface	Port RS232C
Etalonnage	A2
Longueur semelle	150 mm
Plage de mesure	0 - 300 mm
Section de la règle	12x4 mm
Lecture commutable	0,0005 pouce
Lecture commutable	0,01 mm

Erreur admissible	0,03 mm
Nombre de piles incluses	1
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Indice de protection IP	IP 67
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	Norme usine
Lecture commutable	mm / pouce
Métriologie	numérique
Matériau	INOX
Toutes les pièces	trempé
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Jauge de profondeur

Services

Étalonnage DAkkSJauge de profondeur à crochet Plage de mesure maximale 300 mm	021230 300
ÉtalonnageJauge de profondeur à butée Plage de mesure maximale 300 mm	021220 300

Accessoires

Récepteur / interface clavier USB Type	498965
Semelle pour jauge de profondeur 418770 Longueur semelle 400 mm	418774 400
Touche de mesure pour jauge de profondeur 418770 Type D	418772 D
Touche de mesure pour jauge de profondeur 418770 Type B	418772 B
Semelle pour jauge de profondeur 418770 Longueur semelle 600 mm	418774 600
Multi-récepteur / interface clavier USB Type	498975
	418772 A

Touche de mesure pour jauge de profondeur 418770 Type A

Câble de connexion Duplex Type USB2

498950 USB2

Touche de mesure pour jauge de profondeur 418770 Type C

418772 C

Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032

081560 CR2032

Semelle pour jauge de profondeur 418770 Longueur semelle 500 mm

418774 500

Câble de connexion Duplex Type 2

498950 2