

**Petite table de mesure, Type: 50****Données de commande**

N° commande	442930 50
GTIN	4030234000008
Classe d'article	46K

**Description****Exécution:**

Socle robuste en fonte avec colonne de mesure stable et support de comparateur rigide. Surface de la table trempée, rectifiée et rodée. Support de comparateur Ø 8 mm.

Plateau avec rainures. Exécution robuste sans réglage fin.

**Planéité ≤ 5 µm.**

Etalonnage: D1

Porte-à-faux: 49 mm

Hauteur de mesure maximale: 100 mm

Ø colonne: 22 mm

Ø socle: 50 mm

Hauteur totale: 200 mm

Poids: 2,3 kg

**Description technique**

Ø colonne	22 mm
Porte-à-faux	49 mm
Poids	2,3 kg

Hauteur de mesure maximale	100 mm
Hauteur totale	200 mm
Ø socle	50 mm
Norme	DIN 876/0
Etalonnage	D1
Type de produit	Petite table de mesure

### Services

Etalonnage Tables de mesure Dimension max. de la table 400X400 mm	016220 400X400
Marquage inscription au laser Type	018940
Etalonnage Tables de mesure Dimension max. de la table 400X400 mm	024580 400X400