



Jauge de profondeur à butée, Plage de mesure: 300mm



Données de commande

N° commande	418500 300
GTIN	4045197203700
Classe d'article	41Z

Description

Exécution:

Vernier chromé mat. Règle de mesure et vernier avec graduations proprement gravées. Règle de mesure incurvée et étroite avec graduation sur les deux bords. **Utilisables également comme jauge de profondeur** normale en retournant la règle de mesure. Surfaces de mesure finement rectifiées.

Livraison:

Réf. 500L dans un coffret.

Description technique

Longueur vernier	39 mm
Longueur semelle	150 mm
Section de la règle	12×4 mm
Dim. butée b	10 mm
Dim. butée a	28 mm
Plage de mesure	0 - 300 mm
Graduation	1/20 mm
Emballage	Etui
Ecart de mesure E MPE	±0,08 mm
Norme	ISO 13385

Métrologie	analogique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempe
Étalonnage	A2
Type de produit	Jauge de profondeur

Services

Étalonnage DAkkSJauge de profondeur à crochet Plage de mesure maximale 300 mm	021230 300
ÉtalonnageJauge de profondeur à butée Plage de mesure maximale 300 mm	021220 300