


**Banc de contrôle de concentricité RPG, Pour Ø pièce max.: 40mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 443300 40 |
| GTIN | 2050001944726 |
| Classe d'article | 46L |

Description**Exécution:**

Construction robuste avec roulements à billes.

Type RPG pour contrôles en série avec 2 supports pivotants et 1 chariot de mesure (saufréf.30).

Utilisation:

Pour la vérification des surfaces extérieures, intérieures et planes des pièces de rotation.

Précision:

Précision de concentricité **0,002 mm.**

Livraison:

Avec clé de commande et pierre d'affûtage (sans comparateur).

Accessoire(s):

Chariots à main pour mesurer la surface plane. Chariots de mesure avec fourreau et galet d'appui.

Bras articulé avec support pour instrument de mesure. Galet d'appui en carbure.

Entraînement électrique avec variateur de vitesse électronique. Bras orientable pneumatique avec galet de tension.

Remarque(s):

Tous les modèles d'appareils avec d'autres types de galets (galets ou galets cylindriques) disponibles sur demande.

Description technique

| | |
|-----------|-------|
| Ø rouleau | 55 mm |
|-----------|-------|

| | |
|-------------------------|--|
| Poids | 11 kg |
| Pour Ø pièce max. | 40 mm |
| Type de galet | Galets |
| Longueur plaque de base | 400 mm |
| Largeur plaque de base | 160 mm |
| Pour Ø pièce | 2 - 40 mm |
| Type de produit | Appareil de mesure de la concentricité et de la planéité |