

**Paire de poupées mobiles réglables en hauteur, Pour Ø pièce max.: 32mm****Données de commande**

N° commande	443050 32
GTIN	4030234000435
Classe d'article	46K

Description**Utilisation:**

Pour la vérification de pièces sans trou de centrage ou trop longues.
Egalement pour pièces avec des diamètres différents.

Adapté(s) pour:

Bancs de contrôle de concentricité 443000 réf. 50 et 75 / 443210.

Description technique

Pour Ø pièce max.	32 mm
Hauteur pointe	66 (pour d = 10) mm
Largeur tasseau en T h6	10 mm
Plage de Ø	2 - 32 mm
Charge admissible maximale par paire	20 kg
Type de produit	Poupée mobile pour cylindres