



Jauge de profondeur universelle numérique, Plage de mesure: 400mm



Données de commande

N° commande	418770 400
GTIN	2050001670861
Classe d'article	46P

Description

Exécution:

Jauge de profondeur universelle avec touches de mesure interchangeables. Pour la mesure de gorges, rainures, cavités, épaulements, etc. Surfaces de mesure finement rodées.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Jauge de profondeur, touche de mesure jumelée 418772 réf. A,1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 498948. Touches de mesure 418772. Semelles 418774.

Description technique

Longueur semelle	150 mm
Etalonnage	A2
Plage de mesure	0 - 400 mm
Interface	Port USB
Interface	Port RS232C
Section de la règle	12x4 mm
Lecture commutable	0,0005 pouce
Lecture commutable	0,01 mm

Erreur admissible	0,03 mm
Nombre de piles incluses	1
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Indice de protection IP	IP 67
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	Norme usine
Lecture commutable	mm / pouce
Méetrologie	numérique
Matériau	INOX
Toutes les pièces	trempe
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Jauge de profondeur

Services

Étalonnage Jauge de profondeur à butée Plage de mesure maximale 500 mm	021220 500
Étalonnage DAkkS Jauge de profondeur à crochet Plage de mesure maximale 500 mm	021230 500

Accessoires

Semelle pour jauge de profondeur 418770 Longueur semelle 500 mm	418774 500
Câble de connexion Duplex Type 2	498950 2
Touche de mesure pour jauge de profondeur 418770 Type A	418772 A
Semelle pour jauge de profondeur 418770 Longueur semelle 600 mm	418774 600
Touche de mesure pour jauge de profondeur 418770 Type C	418772 C
Touche de mesure pour jauge de profondeur 418770 Type B	418772 B

Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
Touche de mesure pour jauge de profondeur 418770 Type D	418772 D
Semelle pour jauge de profondeur 418770 Longueur semelle 400 mm	418774 400
Câble de connexion Duplex Type USB2	498950 USB2
Récepteur / interface clavier USB Type	498965
Multi-récepteur / interface clavier USB Type	498975