



Petite table de mesure, Type: 68



Données de commande

N° commande	442930 68
GTIN	4030234000015
Classe d'article	46K

Description

Exécution:

Socle robuste en fonte avec colonne de mesure stable et support de comparateur rigide. Surface de la table trempée, rectifiée et rodée. Support de comparateur Ø 8 mm.

Plateau avec rainures. Exécution robuste sans réglage fin.

Planéité ≤ 5 µm.

Etalonnage: D1

Porte-à-faux: 90 mm

Hauteur de mesure maximale: 100 mm

Ø colonne: 22 mm

Ø bras transversal: 18 mm

Longueur socle: 68 mm

Largeur socle: 60 mm

Description technique

Largeur socle	60 mm
Hauteur totale	200 mm
Ø colonne	22 mm

Ø bras transversal	18 mm
Hauteur de mesure maximale	100 mm
Porte-à-faux	90 mm
Longueur socle	68 mm
Poids	3,5 kg
Norme	DIN 876/0
Etalonnage	D1
Type de produit	Petite table de mesure

Services

Etalonnage Tables de mesure Dimension max. de la table 400X400 mm	016220 400X400
Marquage inscription au laser Type	018940
Etalonnage Tables de mesure Dimension max. de la table 400X400 mm	024580 400X400