


**Banc de contrôle de concentricité RPG, Pour Ø pièce max.: 50mm****Données de commande**

N° commande	443300 50
GTIN	2050001944733
Classe d'article	46L

Description**Exécution:**

Construction robuste avec roulements à billes.

Type RPG pour contrôles en série avec 2 supports pivotants et 1 chariot de mesure (saufréf.30).

Utilisation:

Pour la vérification des surfaces extérieures, intérieures et planes des pièces de rotation.

Précision:

Précision de concentricité **0,002 mm.**

Livraison:

Avec clé de commande et pierre d'affûtage (sans comparateur).

Accessoire(s):

Chariots à main pour mesurer la surface plane. Chariots de mesure avec fourreau et galet d'appui.

Bras articulé avec support pour instrument de mesure. Galet d'appui en carbure.

Entraînement électrique avec variateur de vitesse électronique. Bras orientable pneumatique avec galet de tension.

Remarque(s):

Tous les modèles d'appareils avec d'autres types de galets (galets ou galets cylindriques) disponibles sur demande.

Description technique

Longueur plaque de base	400 mm
Ø rouleau	50 mm
Pour Ø pièce	4 - 50 mm

Largeur plaque de base	160 mm
Pour Ø pièce max.	50 mm
Type de galet	Galets cylindriques
Poids	11 kg
Type de produit	Appareil de mesure de la concentricité et de la planéité