

**Paire de poupées mobiles réglables en hauteur, Pour Ø pièce max.: 65mm****Données de commande**

N° commande	443050 65
GTIN	4030234000428
Classe d'article	46K

Description**Utilisation:**

Pour la vérification de pièces sans trou de centrage ou trop longues.
Egalement pour pièces avec des diamètres différents.

Adapté(s) pour:

Bancs de contrôle de concentricité 443000 réf. 100 et 150.

Description technique

Hauteur pointe	99 (en d = 10) mm
Largeur tasseau en T h6	12 mm
Pour Ø pièce max.	65 mm
Plage de Ø	2 - 65 mm
Charge admissible maximale par paire	30 kg
Type de produit	Poupée mobile pour cylindres