



Jauge de profondeur universelle numérique, Plage de mesure: 500mm



Données de commande

N° commande	418770 500
GTIN	2050001670878
Classe d'article	46P

Description

Exécution:

Jauge de profondeur universelle avec touches de mesure interchangeables. Pour la mesure de gorges, rainures, cavités, épaulements, etc. Surfaces de mesure finement rodées.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Jauge de profondeur, touche de mesure jumelée 418772 réf. A,1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 498948. Touches de mesure 418772. Semelles 418774.

Description technique

Section de la règle	12x4 mm
Interface	Port RS232C
Interface	Port USB
Longueur semelle	150 mm
Etalonnage	A2
Plage de mesure	0 - 500 mm
Lecture commutable	0,0005 pouce
Lecture commutable	0,01 mm

Erreur admissible	0,03 mm
Nombre de piles incluses	1
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Indice de protection IP	IP 67
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	Norme usine
Lecture commutable	mm / pouce
Méetrologie	numérique
Matériau	INOX
Toutes les pièces	trempé
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Jauge de profondeur

Services

Étalonnage DAkkSJauge de profondeur à crochet Plage de mesure maximale 500 mm	021230 500
ÉtalonnageJauge de profondeur à butée Plage de mesure maximale 500 mm	021220 500

Accessoires

Touche de mesure pour jauge de profondeur 418770 Type D	418772 D
Semelle pour jauge de profondeur 418770 Longueur semelle 400 mm	418774 400
Touche de mesure pour jauge de profondeur 418770 Type C	418772 C
Semelle pour jauge de profondeur 418770 Longueur semelle 500 mm	418774 500
Touche de mesure pour jauge de profondeur 418770 Type B	418772 B
Câble de connexion Duplex Type 2	498950 2

Touche de mesure pour jauge de profondeur 418770 Type A	418772 A
Semelle pour jauge de profondeur 418770 Longueur semelle 600 mm	418774 600
Récepteur / interface clavier USB Type	498965
Multi-récepteur / interface clavier USB Type	498975
Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
Câble de connexion Duplex Type USB2	498950 USB2