

**Jauge de profondeur jumelée, Plage de mesure: 200mm****Données de commande**

N° commande	418520 200
GTIN	4045197203731
Classe d'article	41Z

Description**Exécution:**

Règle de mesure et vernier chromés mats, avec graduations proprement gravées. Surfaces de mesure finement rectifiées.

Utilisation:

Universelles pour mesures de profondeur, écarts, rainures – en particulier, également dans les perçages. Tenir compte de la dimension a.

Description technique

Longueur semelle	100 mm
Graduation	1/20 mm
Longueur vernier	39 mm
Section de la règle	10×3 mm
Plage de mesure	0 - 200 mm
Dim. butée a	23 mm
Emballage	Etui
Ecart de mesure E MPE	±0,05 mm
Norme	ISO 13385
Méetrologie	analogique
Matériau	Acier inoxydable, INOX

Toutes les pièces	trempé
Étalonnage	A2
Type de produit	Jauge de profondeur

Services

Étalonnage Jauge de profondeur à butée Plage de mesure maximale 200 mm	021220 200
Étalonnage DAkkS Jauge de profondeur à crochet Plage de mesure maximale 200 mm	021230 200