



## Petite table de mesure, Type: 115



### Données de commande

N° commande	442930 115
GTIN	4030234000374
Classe d'article	46K

### Description

#### Exécution:

Socle robuste en fonte avec colonne de mesure stable et support de comparateur rigide. Surface de la table trempée, rectifiée et rodée. Support de comparateur Ø 8 mm.

Plateau avec rainures. Exécution robuste sans réglage fin.

#### Planéité $\leq 5 \mu\text{m}$ .

Etalonnage: D1

Porte-à-faux: 135 mm

Hauteur de mesure maximale: 150 mm

Ø colonne: 28 mm

Ø bras transversal: 20 mm

Longueur socle: 115 mm

Largeur socle: 98 mm

### Description technique

Hauteur totale	284 mm
Porte-à-faux	135 mm
Poids	7,1 kg

Largeur socle	98 mm
Hauteur de mesure maximale	150 mm
Longueur socle	115 mm
Ø colonne	28 mm
Ø bras transversal	20 mm
Norme	DIN 876/0
Etalonnage	D1
Type de produit	Petite table de mesure

### Services

Etalonnage Tables de mesure Dimension max. de la table 400X400 mm	016220 400X400
Marquage inscription au laser Type	018940
Etalonnage Tables de mesure Dimension max. de la table 400X400 mm	024580 400X400