

**Mitutoyo****Jauge de profondeur numérique avec sortie de données, Plage de mesure: 750mm****Données de commande**

N° commande	418710 750
GTIN	4946368377087
Classe d'article	44A

**Description****Exécution:**

Le résultat de mesure apparaît sur un affichage bien lisible. Les surfaces de mesure sont finement rodées.

**Livraison:**

Avec 1 pile 081560 réf. 357

**Accessoire(s):**

Semelles supplémentaires 418744.

Câble de données 497080 et 497100.

**Description technique**

Etalonnage	A1
Interface	Port USB
Interface	Port Digimatic
Lecture	0,01 mm
Longueur semelle	250 mm
Plage de mesure	0 - 750 mm
Section de la règle	20×6 mm
Nombre de piles incluses	1

Code art. piles/batteries incluses	081560 357
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Ecart de mesure E MPE	±0,06 mm
Norme	ISO 13385
Sauvegarde des valeurs mesurées	Réglage unique du point zéro
Méetrologie	numérique
Matériau	INOX
Toutes les pièces	trempe
Emballage	Etui
Type de produit	Jauge de profondeur

## Services

Etalonnage Pieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 1000 mm	021000 1000
Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 1000 mm	021010 1000

## Accessoires

Câble de connexion avec touche de données Type D1	497085 D1
Câble de connexion avec touche de données Type USB2	497100 USB2
Semelle supplémentaire, seule Longueur semelle 320 mm	418744 320
Câble de connexion avec touche de données Type USB2	497085 USB2
Semelle supplémentaire, seule Longueur semelle 260 mm	418744 260
Câble de connexion Type USB2	497080 USB2
Câble de connexion avec touche de données Type D1	497100 D1
Emetteur Type S1	498966 S1
Câble de connexion Type D1	497080 D1
Semelle supplémentaire, seule Longueur semelle 180 mm	418744 180
Câble de connexion Type D2	497080 D2

Multi-récepteur / interface clavier USB Type	498975
Récepteur / interface clavier USB Type	498965
Câble de connexionavec touche de données Type D2	497100 D2
Câble de connexionavec touche de données Type D2	497085 D2
Pile bouton / spéciale Type de pile 357	081560 357