



Paire de poupées mobiles, pour Hauteur pointe: 50/75mm



Données de commande

N° commande	443160 50/75
GTIN	4030234000350
Classe d'article	46K

Description

Utilisation:

Pour la vérification de pièces sans trou de centrage ou trop longues.

Adapté(s) pour:

Bancs de contrôle de concentricité 443000 réf. 50 et 75 / 443210.

Description technique

Largeur tasseau en T h6	10 mm
Plage de Ø	2 - 40 mm
Charge admissible maximale par paire	20 kg
Type de produit	Poupée mobile pour cylindres