



Trusquin vertical avec loupe, Hauteur traçage: 300mm



Données de commande

N° commande	443805 300
GTIN	4045197204714
Classe d'article	42D

Description

Exécution:

Base stable avec semelle rectifiée. Lecture 0,02 mm avec réglage fin. Pointe à tracer en **carbure rapporté**. Avec règle ajustable, loupe et vis de blocage.

Description technique

Etalonnage	E1
Surface base, largeur	90 mm
Hauteur traçage	300 mm
Surface base, longueur	135 mm
Section règle	28×9 mm
Vernier	1/50 mm
Erreur admissible	0,06 mm
Norme	Norme usine

Métrologie	analogique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Type de produit	Trusquin vertical

Services

Etalonnage DAkkS Trusquins verticaux Plage de mesure maximale 300 mm	024640 300
Etalonnage Trusquins verticaux Plage de mesure maximale 300 mm	024630 300

Accessoires

Pointe à tracer de rechange en carbure rapporté Type R	443816 R
Pointe à tracer de rechange en carbure rapporté Type E	443816 E