



Jauge de profondeur universelle numérique, Plage de mesure: 800mm



Données de commande

N° commande	418770 800
GTIN	2050001670892
Classe d'article	46P

Description

Exécution:

Jauge de profondeur universelle avec touches de mesure interchangeables. Pour la mesure de gorges, rainures, cavités, épaulements, etc. Surfaces de mesure finement rodées.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Jauge de profondeur, touche de mesure jumelée 418772 réf. A,1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 498948. Touches de mesure 418772. Semelles 418774.

Description technique

Section de la règle	12x4 mm
Plage de mesure	0 - 800 mm
Longueur semelle	150 mm
Interface	Port RS232C
Interface	Port USB
Lecture commutable	0,0005 pouce
Lecture commutable	0,01 mm
Erreur admissible	0,04 mm

Nombre de piles incluses	1
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Indice de protection IP	IP 67
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	Norme usine
Lecture commutable	mm / pouce
Méetrologie	numérique
Matériau	INOX
Toutes les pièces	trempe
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Jauge de profondeur

Services

Etalonnage Jauge de profondeur à butée Plage de mesure maximale 1000 mm	021220 1000
Étalonnage DAkkS Jauge de profondeur à crochet Plage de mesure maximale 1000 mm	021230 1000

Accessoires

Semelle pour jauge de profondeur 418770 Longueur semelle 600 mm	418774 600
Récepteur / interface clavier USB Type	498965
Câble de connexion Duplex Type 2	498950 2
Semelle pour jauge de profondeur 418770 Longueur semelle 500 mm	418774 500
Touche de mesure pour jauge de profondeur 418770 Type A	418772 A
Câble de connexion Duplex Type USB2	498950 USB2
Touche de mesure pour jauge de profondeur 418770 Type D	418772 D
	418772 C

Touche de mesure pour jauge de profondeur 418770 Type C

Touche de mesure pour jauge de profondeur 418770 Type B

418772 B

Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032

081560 CR2032

Multi-récepteur / interface clavier USB Type

498975

Semelle pour jauge de profondeur 418770 Longueur semelle 400 mm

418774 400