

**Vis pour rainures en T (10.9. / 8.8.) individuelle, Type: 1010100****Données de commande**

| | |
|------------------|----------------|
| N° commande | 375305 1010100 |
| GTIN | 4020772080402 |
| Classe d'article | 35A |

Description**Exécution:**

Vis pour rainures en T, filetage forgé et roulé.

Modèle standard, classe de résistance = 10.9 (pour M6 – M12) et classe de résistance = 8.8 (pour M14 – M24).

Norme:

DIN 787

Livraison:

Seules, sans écrou ni rondelle.

Accessoire(s):

Rondelles, voir 375340; écrous, voir 375385.

Remarque(s):

· **Exemple – réf. 6625 signifie: rainure en T = 6 mm, filetage G = M6, longueur L = 25 mm.**

Description technique

| | |
|--------------------------|--------|
| Largeur pierre étroite a | 9,7 mm |
| Longueur filet b | 60 mm |
| Dim. nom. rain. T | 10 mm |
| Largeur pierre e | 15 mm |
| Hauteur k | 6 mm |
| Filetage G | M10 |
| Longueur L | 100 mm |
| Type | 787 |

Type de produit

Vis pour rainures