



## Ponceuse à bande GI, Type: 790205



### Données de commande

N° commande	077613 790205
GTIN	2050001676788
Classe d'article	03H

### Description

#### Exécution:

Gamme de ponceuses à bande GI de GRIT pour répondre aux exigences élevées de l'industrie:

**Robuste**, et équipée de **moteurs extrêmement puissants**.

- **Rentabilité élevée grâce à une capacité d'enlèvement de matière optimale.**
- **Moteur puissant de 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz).**
- **Système de fixation de bande breveté.**
- **Grande sécurité de travail: butée, interstice de ponçage et protection oculaire réglables individuellement.**

**Module de base** pour le ponçage à bande industriel.

- **Maniement aisé, vibrations réduites.**
- **Avec vitesse de rotation constante pour un excellent enlèvement de copeaux.**
- **Possibilité de raccordement à une installation d'aspiration centrale prévue.**

#### Utilisation:

**Avec les pieds de machine 077614** comme **ponceuse à bande**, avec les **modules d'extension pour le ponçage radial, longitudinal, de surfaces, Centerless** ainsi que pour **l'ébavurage**.

#### Livraison:

Avec fiche CEE (16 A), 1 bande abrasive.

#### Remarque(s):

Bandes abrasives, voir 558310 et suiv. et 558453-56.

### Description technique

Largeur de bande	150 mm
------------------	--------

Poids	82 kg
Vitesse de rotation max. 1 <sup>ère</sup> vitesse	1500 min <sup>-1</sup>
Référence fabricant	GI 150 2H
Vitesse de rotation max. 2 <sup>ème</sup> vitesse	3000 min <sup>-1</sup>
Longueur ruban	2000 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Ponceuses à bande

## Accessoires

Bande abrasive Zirconium (ZA)GRIT R Grain 60	558453 60
Bande abrasive Zirconium (ZA)GRIT R Grain 120	558454 120
Pied de machine Type 99001003	077614 99001003
Bande abrasive Zirconium (ZA)ZK713X Grain 120	558330 120
Bande abrasive Zirconium (ZA)GRIT R Grain 80	558454 80
Bande abrasive Zirconium (ZA)GRIT R Grain 36	558456 36
Bande abrasive Zirconium (ZA)ZK713X Grain 60	558330 60
Pied de machine Type 99001004	077614 99001004
Bande abrasive Zirconium (ZA)GRIT R Grain 36	558453 36
Bande abrasive Zirconium (ZA)ZK713X Grain 40	558330 40
Bande abrasive Zirconium (ZA)GRIT R Grain 120	558453 120
Bande abrasive Zirconium (ZA)ZK713X Grain 80	558330 80
Bande abrasive Zirconium (ZA)GRIT R Grain 36	558454 36
Bande abrasive Zirconium (ZA)GRIT R Grain 60	558454 60
Bande abrasive Zirconium (ZA)GRIT R Grain 80	558453 80