



## Vis pour rainures en T (10.9. / 8.8.) individuelle, Type: 1412160



### Données de commande

N° commande	375305 1412160
GTIN	4020772082963
Classe d'article	35A

### Description

#### Exécution:

Vis pour rainures en T, filetage forgé et roulé.

**Modèle standard**, classe de résistance = 10.9 (pour M6 – M12) et classe de résistance = 8.8 (pour M14 – M24).

#### Norme:

**DIN 787**

#### Livraison:

**Seules**, sans écrou ni rondelle.

#### Accessoire(s):

Rondelles, voir 375340; écrous, voir 375385.

#### Remarque(s):

· **Exemple – réf. 6625 signifie: rainure en T = 6 mm, filetage G = M6, longueur L = 25 mm.**

### Description technique

Hauteur k	8 mm
Longueur filet b	100 mm
Largeur pierre étroite a	13,7 mm
Dim. nom. rain. T	14 mm
Largeur pierre e	22 mm
Filetage G	M12
Longueur L	160 mm
Type	787

Type de produit

Vis pour rainures