

**Mahr****Trusquin digital, avec sortie de données, Hauteur traçage: 350mm****Données de commande**

N° commande	445000 350
GTIN	4059192016807
Classe d'article	43B

**Description****Exécution:**

Grand affichage LCD de 12 mm à fort contraste. Base stable et ergonomique avec semelle trempée et rodée pour un déplacement aisé et sans à-coups. Règle et coulisseau en acier inoxydable trempé. Grand volant pour le positionnement et la mesure. **Réglage fin supplémentaire et vis de blocage.**

**Livraison:**

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032, 1 pointe à tracer en carbure rapporté 445002.

**Accessoire(s):**

Support pour indicateurs à levier et comparateurs 445004, câble de données 498940.

**Description technique**

Surface base, longueur	180 mm
Surface base, largeur	98 mm
Poids	4,8 kg
Section règle	35×15 mm
Hauteur traçage	350 mm
Erreur admissible	0,04 mm

Lecture	0,0005 pouce
Lecture	0,01 mm
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Nombre de piles incluses	1
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	Norme usine
Lecture commutable	mm / pouce
Interface	Interface Digimatic
Interface	Interface RS232C
Interface	Interface Digimatic
Sauvegarde des valeurs mesurées	Système de verrouillage de référence MAHR
Métrologie	numérique
Etalonnage	E1
Type de produit	Trusquin vertical

## Services

Etalonnage Trusquins verticaux Plage de mesure maximale 1000 mm	024630 1000
---	-------------

## Accessoires

Câble de connexion simplex avec touche de données Type D2	498940 D2
Pointe à tracer de rechange, en carbure rapporté	445002
Emetteur Type S4E	498966 S4E
Câble de connexion simplex avec touche de données Type R2	498940 R2
Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
Récepteur / interface clavier USB Type	498965
Câble de connexion Type USB2	498938 USB2

Multi-récepteur / interface clavier USB Type

498975