

Mahr**Trusquin digital, avec sortie de données, Hauteur traçage: 600mm****Données de commande**

N° commande	445000 600
GTIN	4059192016814
Classe d'article	43B

Description**Exécution:**

Grand affichage LCD de 12 mm à fort contraste. Base stable et ergonomique avec semelle trempée et rodée pour un déplacement aisé et sans à-coups. Règle et coulisseau en acier inoxydable trempé. Grand volant pour le positionnement et la mesure. **Réglage fin supplémentaire et vis de blocage.**

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032, 1 pointe à tracer en carbure rapporté 445002.

Accessoire(s):

Support pour indicateurs à levier et comparateurs 445004, câble de données 498940.

Description technique

Surface base, largeur	98 mm
Poids	6,2 kg
Hauteur traçage	600 mm
Section règle	35×15 mm
Surface base, longueur	180 mm
Erreur admissible	0,05 mm

Lecture	0,0005 pouce
Lecture	0,01 mm
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Nombre de piles incluses	1
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	Norme usine
Lecture commutable	mm / pouce
Interface	Interface Digimatic
Interface	Interface RS232C
Interface	Interface Digimatic
Sauvegarde des valeurs mesurées	Système de verrouillage de référence MAHR
Métrologie	numérique
Etalonnage	E1
Type de produit	Trusquin vertical

Services

Etalonnage Trusquins verticaux Plage de mesure maximale 1000 mm	024630 1000
---	-------------

Accessoires

Câble de connexion simplex avec touche de données Type R2	498940 R2
Câble de connexion Type USB2	498938 USB2
Multi-récepteur / interface clavier USB Type	498975
Emetteur Type S4E	498966 S4E
Récepteur / interface clavier USB Type	498965
Câble de connexion simplex avec touche de données Type D2	498940 D2
Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032

Pointe à tracer de rechange, en carbure rapporté

445002