



Jauge de profondeur numérique, Plage de mesure: 300mm



Données de commande

N° commande	418802 300
GTIN	4045197528889
Classe d'article	42A

Description

Exécution:

Affichage numérique bien lisible. Propriétés de glissement optimales grâce au **guidage prismatique double**. Semelles en aluminium pourvu d'un revêtement dur, avec deux alésages décalés de 90° (M2,5) pour touches de mesure.

Livraison:

Avec palpeur de mesure 434900 réf.2, 3semelles (150, 300 et 450 mm), 1 pile 081560 réf. LR44 et certificat d'étalonnage d'usine.

Accessoire(s):

Toutes les touches spéciales et de rechange 434900 – 434915 avec filetage M2,5.

Description technique

Etalonnage	A1
Plage de mesure	0 - 300 mm
Section de la règle	23,5 × 9 mm
Lecture commutable	0,0005 pouce
Lecture commutable	0,01 mm
Erreur admissible	0,04 mm
Code art. piles/batteries incluses	081560 LR44
Nombre de piles incluses	1
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles

Norme	Norme usine
Lecture commutable	mm / pouce
Métrologie	numérique
Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Jauge de profondeur

Services

Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 300 mm	021010 300
ÉtalonnagePieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 300 mm	021000 300

Accessoires

Touche en acier Type 2	434900 2
Touche en acier Type 29/20	434900 29/20
Touche en acier Type 11/15	434900 11/15
Touche en carbure Type 18/1	434910 18/1
Touche en acier Type 10	434900 10
Touche en acier Type 28	434900 28
Touche en carbure Type 2	434910 2
Touche en acier Type 14	434900 14
Touche en acier Type 30/10	434900 30/10
Touche en acier Type 14/40	434900 14/40
Touche en carbure Type 18/5	434910 18/5
Touche en acier Type 18/4	434900 18/4
Touche en acier Type 12	434900 12
Touche en carbure Type 10	434910 10
Touche en acier Type 14/20	434900 14/20

Touche en acier Type 11/35	434900 11/35
Touche en acier Type 29/10	434900 29/10
Touche en carbure Type 17	434910 17
Touche en acier Type 18/3	434900 18/3
Touche en carbure Type 11	434910 11
Touche en carbure Type 18/3	434910 18/3
Touche en carbure Type 14	434910 14
Touche en acier Type 24	434900 24
Touche en rubis Type 2	434915 2
Touche en acier Type 18/5	434900 18/5
Touche en acier Type 20	434900 20
Touche en carbure Type 18/4	434910 18/4
Touche en acier Type 13	434900 13
Pile bouton / spéciale Type de pile LR44	081560 LR44
Touche en acier Type 17	434900 17
Touche en carbure Type 18/2	434910 18/2
Touche en acier Type 11/20	434900 11/20
Touche en acier Type 14/15	434900 14/15
Touche en acier Type 18/1	434900 18/1
Touche en acier Type 39	434900 39
Touche en carbure Type 18/6	434910 18/6
Touche en acier Type 18/6	434900 18/6
Touche en acier Type 15	434900 15
Touche en acier Type 11	434900 11
Touche en acier Type 18/2	434900 18/2
Touche en acier Type 11/25	434900 11/25
Touche en acier Type 11/30	434900 11/30
Touche en acier Type 16	434900 16
Touche en carbure Type 16	434910 16

Touche en acier Type 14/30

434900 14/30