



Vis pour rainures en T (10.9. / 8.8.) individuelle, Type: 8832



Données de commande

N° commande	375305 8832
GTIN	4020772084035
Classe d'article	35A

Description

Exécution:

Vis pour rainures en T, filetage forgé et roulé.

Modèle standard, classe de résistance = 10.9 (pour M6 – M12) et classe de résistance = 8.8 (pour M14 – M24).

Norme:

DIN 787

Livraison:

Seules, sans écrou ni rondelle.

Accessoire(s):

Rondelles, voir 375340; écrous, voir 375385.

Remarque(s):

- **Exemple – réf. 6625 signifie: rainure en T = 6 mm, filetage G = M6, longueur L = 25 mm.**

Description technique

Largeur pierre e	13 mm
Dim. nom. rain. T	8 mm
Largeur pierre étroite a	7,7 mm
Hauteur k	6 mm
Longueur filet b	22 mm
Filetage G	M8
Longueur L	32 mm
Type	787

Type de produit

Vis pour rainures