

Mitutoyo**Trusquin digital avec indicateur de contact, Hauteur traçage: 300mm****Données de commande**

N° commande	445222 300
GTIN	2050001062291
Classe d'article	44A

Description**Exécution:**

Lecture directe sur affichage digital clair. Alimentation par pile et très faible

consommation. Touche de maintien de valeur – une pression sur cette touche permet de conserver le résultat de la mesure. Toutes les pièces importantes sont trempées. Grande stabilité assurée par une structure à deux colonnes parallèles à profil intérieur denté (réf. 1000 avec 3 colonnes). **2 valeurs prédéfinies** permettent d'enregistrer des références (p. ex. marbre et pièce). **Pointe à tracer en carbure rapporté**. Pied robuste, chromé mat avec semelle trempée et rodée. Une manivelle de réglage rapide et une molette de réglage fin sont disposées au dos du boîtier d'affichage.

Avec **indicateur de contact**. Idéal pour des mesures absolues, mesures comparatives et mesures de chaînes de côtes.

Utilisation:

Le palpeur émet un signal sonore lorsqu'il entre en contact avec la surface de mesure. La valeur mesurée est conservée, même en cas de déplacement continu (course libre: 2 mm), maniement aisé. **Le Ø du palpeur est automatiquement pris en compte.**

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357, 1 housse de protection, 1 pointe à tracer en carbure 445230, 1 indicateur de contact.

Accessoire(s):

Support carré 445180 pour le montage de comparateurs et d'indicateurs à levier, touche de centrage 445250, rapporteur d'angle 453500, support 453520 et câble de données 497080.

Description technique

Hauteur traçage	300 mm
Surface base, largeur	91 mm
Surface base, longueur	135 mm
Erreur admissible	0,02 mm
Lecture	0,005 mm
Autonomie des piles env.	3500 h
Code art. piles/batteries incluses	081560 357
Nombre de piles incluses	1
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	Norme usine
Interface	Interface Digimatic
Interface	Port USB
Méetrologie	numérique
Etalonnage	E1
Type de produit	Trusquin vertical

Services

Etalonnage DAkkS Trusquins verticaux Plage de mesure maximale 300 mm	024640 300
Etalonnage Trusquins verticaux Plage de mesure maximale 300 mm	024630 300

Accessoires

Multi-récepteur / interface clavier USB Type	498975
Rapporteur d'angle universel avec loupe Longueur de règle 300 mm	453500 300

Pointe à tracer de rechange, en carbure rapporté	445230
Rapporteur d'angle universel avec loupe Longueur de règle 500 mm	453500 500
Emetteur Type S1	498966 S1
Support à section carrée	445180
Câble de connexion avec touche de données Type USB2	497100 USB2
Récepteur / interface clavier USB Type	498965
Câble de connexion Type D1	497080 D1
Câble de connexion avec touche de données Type D1	497100 D1
Câble de connexion avec touche de données Type D2	497100 D2
Pile bouton / spéciale Type de pile 357	081560 357
Support de blocage du rapporteur	453520
Rapporteur d'angle universel avec loupe Longueur de règle 150 mm	453500 150
Câble de connexion Type D2	497080 D2
Câble de connexion Type USB2	497080 USB2