



## Jauge de profondeur numérique, Plage de mesure: 800mm



### Données de commande

N° commande	418802 800
GTIN	4045197529107
Classe d'article	42A

### Description

#### Exécution:

Affichage numérique bien lisible. Propriétés de glissement optimales grâce au **guidage prismatique double**. Semelles en aluminium pourvu d'un revêtement dur, avec deux alésages décalés de 90° (M2,5) pour touches de mesure.

#### Livraison:

Avec palpeur de mesure 434900 réf.2, 3semelles (150, 300 et 450 mm), 1 pile 081560 réf. LR44 et certificat d'étalonnage d'usine.

#### Accessoire(s):

Toutes les touches spéciales et de rechange 434900 – 434915 avec filetage M2,5.

### Description technique

Plage de mesure	0 - 800 mm
Etalonnage	A1
Section de la règle	23,5 × 9 mm
Lecture commutable	0,0005 pouce
Lecture commutable	0,01 mm
Erreur admissible	0,06 mm
Code art. piles/batteries incluses	081560 LR44
Nombre de piles incluses	1
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles

Norme	Norme usine
Lecture commutable	mm / pouce
Métrologie	numérique
Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Jauge de profondeur

## Services

Etalonnage Pieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 1000 mm	021000 1000
Étalonnage DAkkS Pied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 1000 mm	021010 1000

## Accessoires

Touche en acier Type 29/10	434900 29/10
Touche en acier Type 18/5	434900 18/5
Touche en acier Type 17	434900 17
Touche en carbure Type 18/1	434910 18/1
Touche en acier Type 14/15	434900 14/15
Touche en acier Type 18/2	434900 18/2
Touche en carbure Type 17	434910 17
Touche en acier Type 30/10	434900 30/10
Touche en acier Type 2	434900 2
Touche en acier Type 14	434900 14
Touche en acier Type 14/20	434900 14/20
Touche en acier Type 16	434900 16
Touche en acier Type 20	434900 20
Touche en carbure Type 18/2	434910 18/2
Touche en acier Type 11/20	434900 11/20

Touche en carbure Type 18/4	434910 18/4
Touche en acier Type 13	434900 13
Touche en acier Type 11	434900 11
Touche en carbure Type 18/3	434910 18/3
Touche en acier Type 28	434900 28
Touche en acier Type 24	434900 24
Touche en carbure Type 10	434910 10
Touche en carbure Type 11	434910 11
Touche en acier Type 39	434900 39
Touche en acier Type 14/30	434900 14/30
Touche en rubis Type 2	434915 2
Touche en acier Type 18/1	434900 18/1
Touche en carbure Type 18/6	434910 18/6
Touche en acier Type 11/30	434900 11/30
Touche en acier Type 11/35	434900 11/35
Touche en acier Type 18/3	434900 18/3
Touche en acier Type 11/25	434900 11/25
Touche en carbure Type 16	434910 16
Touche en acier Type 10	434900 10
Touche en acier Type 18/6	434900 18/6
Touche en carbure Type 14	434910 14
Touche en carbure Type 18/5	434910 18/5
Touche en acier Type 15	434900 15
Touche en acier Type 11/15	434900 11/15
Pile bouton / spéciale Type de pile LR44	081560 LR44
Touche en carbure Type 2	434910 2
Touche en acier Type 12	434900 12
Touche en acier Type 14/40	434900 14/40
Touche en acier Type 18/4	434900 18/4

Touche en acier Type 29/20

434900 29/20