



## Trusquin vertical avec loupe, Hauteur traçage: 600mm



### Données de commande

N° commande	443805 600
GTIN	4045197326843
Classe d'article	42D

### Description

#### Exécution:

**Base stable avec semelle rectifiée.** Lecture 0,02 mm avec réglage fin. Pointe à tracer en **carbure rapporté**. Avec règle ajustable, loupe et vis de blocage.

### Description technique

Surface base, longueur	175 mm
Section règle	35x12 mm
Surface base, largeur	120 mm
Etalonnage	E1
Hauteur traçage	600 mm
Vernier	1/50 mm
Erreur admissible	0,06 mm
Norme	Norme usine

Métrologie	analogique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Type de produit	Trusquin vertical

### Services

Etalonnage Trusquins verticaux Plage de mesure maximale 1000 mm	024630 1000
Etalonnage DAkkS Trusquins verticaux Plage de mesure maximale 1000 mm	024640 1000

### Accessoires

Pointe à tracer de rechange en carbure rapporté Type E	443816 E
Pointe à tracer de rechange en carbure rapporté Type R	443816 R