



Vis pour rainures en T (10.9. / 8.8.) complète, Type: 1816125



Données de commande

N° commande	375300 1816125
GTIN	4020772084417
Classe d'article	35A

Description

Exécution:

Vis pour rainures en T, filetage forgé et roulé.

Modèle standard, classe de résistance = 10.9 (pour M6 – M12) et classe de résistance = 8.8 (pour M14 – M24).

Norme:

DIN 787

Livraison:

Complètes, avec rondelle super-résistante 375340 et écrou 375385.

Remarque(s):

· **Exemple – réf. 6625 signifie: rainure en T = 6 mm, filetage G = M6, longueur L = 25 mm.**

Description technique

Largeur pierre e	28 mm
Dim. nom. rain. T	18 mm
Longueur filet b	85 mm
Largeur pierre étroite a	17,7 mm
Hauteur k	10 mm
Filetage G	M16
Longueur L	125 mm
Type	787
Type de produit	Vis pour rainures

