



Vis pour rainures en T (10.9. / 8.8.) individuelle, Type: 141250



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 375305 141250 |
| GTIN | 4020772080457 |
| Classe d'article | 35A |

Description

Exécution:

Vis pour rainures en T, filetage forgé et roulé.

Modèle standard, classe de résistance = 10.9 (pour M6 – M12) et classe de résistance = 8.8 (pour M14 – M24).

Norme:

DIN 787

Livraison:

Seules, sans écrou ni rondelle.

Accessoire(s):

Rondelles, voir 375340; écrous, voir 375385.

Remarque(s):

· **Exemple – réf. 6625 signifie: rainure en T = 6 mm, filetage G = M6, longueur L = 25 mm.**

Description technique

| | |
|--------------------------|---------|
| Largeur pierre e | 22 mm |
| Hauteur k | 8 mm |
| Largeur pierre étroite a | 13,7 mm |
| Dim. nom. rain. T | 14 mm |
| Longueur filet b | 35 mm |
| Filetage G | M12 |
| Longueur L | 50 mm |
| Type | 787 |

Type de produit

Vis pour rainures