

**Vis pour rainures en T (10.9. / 8.8.) complète, Type: 141250****Données de commande**

N° commande	375300 141250
GTIN	4020772080891
Classe d'article	35A

**Description****Exécution:**

Vis pour rainures en T, filetage forgé et roulé.

**Modèle standard**, classe de résistance = 10.9 (pour M6 – M12) et classe de résistance = 8.8 (pour M14 – M24).

**Norme:**

**DIN 787**

**Livraison:**

**Complètes**, avec rondelle super-résistante 375340 et écrou 375385.

**Remarque(s):**

· **Exemple – réf. 6625 signifie: rainure en T = 6 mm, filetage G = M6, longueur L = 25 mm.**

**Description technique**

Largeur pierre e	22 mm
Hauteur k	8 mm
Largeur pierre étroite a	13,7 mm
Dim. nom. rain. T	14 mm
Longueur filet b	35 mm
Filetage G	M12
Longueur L	50 mm
Type	787
Type de produit	Vis pour rainures

