

**Trusquin digital, Hauteur traçage: 300mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 443850 300    |
| GTIN             | 4045197204745 |
| Classe d'article | 42D           |

**Description****Exécution:**

Trusquin vertical digital avec réglage fin. Base solide avec semelle rectifiée. Affichage LCD bien lisible. Pointe à tracer en carbure rapporté.

**Fonctionnement:**

Remise à zéro à n'importe quelle position. Fonction de maintien de valeur (HOLD) ABS / INC / TOL et SET.

**Livraison:**

Avec 1 pile 081560 réf. 357, 1 pointe à tracer en carbure rapporté 443851.

**Description technique**

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Surface base, largeur  | 90 mm     |
| Surface base, longueur | 135 mm    |
| Hauteur traçage        | 300 mm    |
| Poids                  | 2,1 kg    |
| Section règle          | 23×6,1 mm |

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Erreur admissible                  | 0,05 mm                  |
| Lecture                            | 0,0005 pouce             |
| Lecture                            | 0,01 mm                  |
| Nombre de piles incluses           | 1                        |
| Code art. piles/batteries incluses | 081560 357               |
| Alimentation électrique            | Fonctionnement sur piles |
| Norme                              | Norme usine              |
| Lecture commutable                 | mm / pouce               |
| Métrologie                         | numérique                |
| Etalonnage                         | E1                       |
| Type de produit                    | Trusquin vertical        |

## Services

|  |            |
|--|------------|
| Etalonnage Trusquins verticaux Plage de mesure maximale 300 mm       | 024630 300 |
| Etalonnage DAkkS Trusquins verticaux Plage de mesure maximale 300 mm | 024640 300 |

## Accessoires

|  |            |
|--|------------|
| Pointe à tracer de rechange, en carbure rapporté Pour hauteur traçage 300 mm | 443851 300 |
| Pointe à tracer de rechange, en carbure rapporté Pour hauteur traçage 600 mm | 443851 600 |
| Pile bouton / spéciale Type de pile 357                                      | 081560 357 |