

Mitutoyo**Trusquin digital, Hauteur traçage: 600mm****Données de commande**

N° commande	445152 600
GTIN	4946368583334
Classe d'article	44A

Description**Exécution:**

Lecture directe sur affichage digital clair. Alimentation par pile avec très faible consommation. Touche de maintien de valeur – une pression sur cette touche permet de conserver le résultat de mesure. Toutes les pièces importantes sont trempées. Grande stabilité assurée par une structure à deux colonnes parallèles trempées à profil intérieur denté (réf. 1 000 avec 3 colonnes). **2Preset** permettent d'enregistrer des références (p. ex. marbre et pièce). **Pointe à tracer en carbure rapporté.** Pied robuste avec semelle trempée et rodée. Une manivelle de réglage rapide et une molette de réglage fin sont disposées au dos du boîtier d'affichage.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357, 1 housse de protection, 1 pointe à tracer en carbure 443510.

Accessoire(s):

Support carré 445180 pour le montage de comparateurs et d'indicateurs à levier, touche de centrage 445250, rapporteur d'angle 453500, support 453520 et câble de données 497080.

Description technique

Surface base, longueur	180 mm
------------------------	--------

Surface base, largeur	120 mm
Hauteur traçage	600 mm
Erreur admissible	0,05 mm
Lecture	0,005 mm
Autonomie des piles env.	3500 h
Code art. piles/batteries incluses	081560 357
Nombre de piles incluses	1
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	Norme usine
Interface	Interface Digimatic
Interface	Port USB
Métrologie	numérique
Etalonnage	E1
Type de produit	Trusquin vertical

Services

Etalonnage Trusquins verticaux Plage de mesure maximale 1000 mm	024630 1000
---	-------------

Accessoires

Câble de connexion avec touche de données Type D2	497100 D2
Récepteur / interface clavier USB Type	498965
Câble de connexion avec touche de données Type USB2	497100 USB2
Rapporteur d'angle universel avec loupe Longueur de règle 500 mm	453500 500
Pointe à tracer de rechange, en carbure rapporté Pour hauteur traçage 200 mm	443510 200
Support de blocage du rapporteur	453520
Multi-récepteur / interface clavier USB Type	498975
Support à section carrée	445180

Rapporteur d'angle universel avec loupe Longueur de règle 300 mm	453500 300
Pile bouton / spéciale Type de pile 357	081560 357
Emetteur Type S1	498966 S1
Câble de connexion avec touche de données Type D1	497100 D1
Pointe à tracer de recharge, en carbure rapporté Pour hauteur traçage 300 mm	443510 300
Câble de connexion Type USB2	497080 USB2
Câble de connexion Type D1	497080 D1
Rapporteur d'angle universel avec loupe Longueur de règle 150 mm	453500 150
Câble de connexion Type D2	497080 D2