

**Trusquin digital, Hauteur traçage: 600mm****Données de commande**

N° commande	443850 600
GTIN	4045197204752
Classe d'article	42D

**Description****Exécution:**

Trusquin vertical digital avec réglage fin. Base solide avec semelle rectifiée. Affichage LCD bien lisible. Pointe à tracer en carbure rapporté.

**Fonctionnement:**

Remise à zéro à n'importe quelle position. Fonction de maintien de valeur (HOLD) ABS / INC / TOL et SET.

**Livraison:**

Avec 1 pile 081560 réf. 357, 1 pointe à tracer en carbure rapporté 443851.

**Description technique**

Hauteur traçage	600 mm
Surface base, largeur	120 mm
Section règle	30,9×10,7 mm
Surface base, longueur	180 mm
Poids	3,4 kg

Erreur admissible	0,07 mm
Lecture	0,0005 pouce
Lecture	0,01 mm
Nombre de piles incluses	1
Code art. piles/batteries incluses	081560 357
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	Norme usine
Lecture commutable	mm / pouce
Métrologie	numérique
Etalonnage	E1
Type de produit	Trusquin vertical

## Services

Etalonnage Trusquins verticaux Plage de mesure maximale 1000 mm	024630 1000
---	-------------

## Accessoires

Pointe à tracer de rechange, en carbure rapporté Pour hauteur traçage 300 mm	443851 300
Pointe à tracer de rechange, en carbure rapporté Pour hauteur traçage 600 mm	443851 600
Pile bouton / spéciale Type de pile 357	081560 357