

Garant**Micromètre, Plage de mesure: 0-25mm****Données de commande**

N° commande	420402 0-25
GTIN	4045197367327
Classe d'article	41B

Description**Exécution:****Surfaces de mesure en carbure rapporté finement rodées.**

Broche de mesure trempée et rectifiée. Blocage par levier.

Avec limiteur de couple à friction et isolant. Tambour micrométrique chromé antireflets.

Avec graduation de qualité.

Avec limiteur de couple à friction combiné pour utilisation à une main ou dans le support.

Livraison:

A partir de la réf. 25–50, avec 1 étalon de réglage.

Description technique

Lecture	0,01 mm
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Plage de mesure	0 - 25 mm
Ø broche	6,5 mm
Ø tambour micrométrique	19 mm
Étalonnage	B1
Norme	DIN 863
Limiteur de couple à friction	oui

Métrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

Services

Étalonnage Micromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 25 mm	022000 25
Étalonnage DAkkS Micromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022010 100