

**Micromètre, Plage de mesure: 0-25mm****Données de commande**

N° commande	420200 0-25
GTIN	4045197203762
Classe d'article	42B

Description**Exécution:****Surfaces de mesure en carbure rapporté finement rodées.**

Broche de mesure trempée et rectifiée.

Blocage par levier.

Avec limiteur de couple à friction et isolant.

Avec graduation de qualité.

Livraison:

A partir de la réf. 25–50, avec 1 étalon de réglage.

Description technique

Plage de mesure	0 - 25 mm
Ø broche	6,5 mm
Ø tambour micrométrique	18 mm
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Lecture	0,01 mm
Etalonnage	B1
Erreur admissible	2 µm
Norme	DIN 863
Métrologie	analogique

Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

Services

Étalonnage Micromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 25 mm	022000 25
Étalonnage DAkkSMicromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022010 100