



Appareil de centrage avec comparateur fixe



Données de commande

N° commande	359585
GTIN	4045197606440
Classe d'article	32B

Description

Exécution:

Boîtier métallique robuste, adapté à un usage en atelier, avec comparateur Ø 42 mm (graduation 0,005 mm). La tige d'arrêt peut être montée à droite ou à gauche. Appareil de centrage utilisable à la verticale ou à l'horizontale. Hauteur totale sans palpeur de mesure: 140 mm. Vitesse de rotation recommandée env. 50 – 100 tr/min. Plage de travail jusqu'à 300 mm. Précision de centrage: 0,02 mm.

Utilisation:

Recherche de centre de perçages et d'arbres.

Livraison:

Appareil de centrage avec tige d'arrêt, aimant de retenue et cordon de raccordement **1 stylet intérieur de chaque:** 50 mm pour Ø 3,5 mm – 100 mm pour Ø 50 mm – 200 mm 150 mm pour Ø 50 mm – 300 mm **1 palpeur extérieur coudé de chaque:** 50 mm pour Ø 0,0 mm – 100 mm 100 mm pour Ø 0,0 mm – 200 mm 150 mm pour Ø 0,0 mm – 300 mm **1 pointe à ressort** (palpeur central)

Ø plage d'utilisation int.: 3,5 - 300 mm

Ø plage d'utilisation ext.: 0 - 300 mm

Longueur sans queue ni touche: 118 mm

Vitesse rotation max. broche: 50 - 100 min⁻¹

Plage de mesure comparateur: 3 mm

Description technique

Vitesse rotation max. broche	50 - 100 min ⁻¹
Longueur sans queue ni touche	118 mm
Plage de mesure comparateur	3 mm
Ø plage d'utilisation int.	3,5 - 300 mm
Ø plage d'utilisation ext.	0 - 300 mm
Type de produit	Appareils de centrage

Accessoires

Stylet intérieur Type 3	359587 3
Stylet extérieur Type 2	359589 2
Support magnétique	359593
Stylet extérieur Type 3	359589 3
Tige d'arrêt	359592
Stylet extérieur Type 1	359589 1
Stylet intérieur Type 2	359587 2
Pointe à ressort	359590
Stylet intérieur Type 1	359587 1