

**Mitutoyo****Micromètre, Plage de mesure: 0-25mm**

## Données de commande

N° commande	420500 0-25
GTIN	4946368385624
Classe d'article	44A

## Description

**Exécution:****Surfaces de mesure en carbure rapporté finement rodées.**

Broche de mesure trempée et rectifiée.

Blocage par levier.

Avec limiteur de couple à friction et isolant.

Avec graduation de qualité.

A partir de la réf. 100-125, col de cygne en fonte émaillée.

**Livraison:**

A partir de la réf. 25-50, avec 1 étalon de réglage.

## Description technique

Plage de mesure	0 - 25 mm
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Ø tambour micrométrique	18 mm
Pas de broche	1/50 mm
Ø broche	6,35 mm
Exécution surface de mesure	carbure rapporté
Lecture	0,01 mm
Etalonnage	B1

Erreur admissible	2 $\mu$ m
Norme	DIN 863
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

## Services

EtalonnageMicromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 25 mm	022000 25
Étalonnage DAkkSMicromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022010 100