

**Garant****Supports à clipser pour porte-outils, Pour Ø collerette: 100mm**

## Données de commande

N° commande	359140 100
GTIN	4045197484321
Classe d'article	31T

## Description

### Exécution:

- **Plastique souple avec blocage.**
- **Surface prévue pour le collage d'une étiquette (réf. 25×54 mm).**

### Avantage(s):

- **À fixer dans la rainure de préhension du porte-outils.**
- **Une fois les outils préréglés, les étiquettes reprenant les cotes mesurées sont imprimées et collées sur le support.**

### Utilisation:

- **Le fastidieux travail de marquage à la main est supprimé, plus de risque d'effacement des cotes.**
- **Propre et ordonné (fini le fouillis de notes).**

### Adapté(s) pour:

**Type SA** – DIN 69871, JIS B 6339 (MAS-BT), ANSI.

**Type HSK** – DIN 69893, formes A, B, E, F, T.

## Description technique

Pour code couleur	SA 50
Pour code couleur	TS 100
Pour code couleur	HSK 100

Pour Ø collerette	100 mm
Couleur	Bleu
Type de produit	Clip

---

## Accessoires

Jeu d'étiquettes d'adresse, blanches Largeur étiquettesxlongueur étiquettes 25X54 mm	085565 25X54
Imprimante d'étiquettes LabelWriter Type LW450	085505 LW450